




Hoekfrees 90° 5720VZ16, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0$ mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	45 mm
Snijkant-Ø D_c	52 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	88 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Rampinghoek α_{\max}	3,37 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------