

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.

- **Hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	32 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L ₁	54 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	5
Rampinglengte L voor α _{max}	26,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,53 graden
$\varnothing D_3$	29 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2