


Garant**CC.T 09T302, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking
Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking

Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien