

**CC.T 060204, Soort: CA510**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060204 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien