


DNMG 150608, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien