

**HOLEX****HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 14mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 122392 14     |
| GTIN          | 4067263010340 |
| Artikelklasse | 12F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in **roestvrij en zuurbestendig staal**. Rechte hoofdsnijkkanten met een **geoptimaliseerd snijkantontwerp** voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer**. Verhoogde slijtvastheid dankzij **verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat** en een **hittebestendige coating**.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technische beschrijving**

|  |              |
|--|--------------|
| Norm                                     | DIN 6537 K   |
| aanbevolen maximale boordiepte $L_2$     | 39 mm        |
| Spaangroeflengte $L_c$                   | 60 mm        |
| Tolerantie nominale $\emptyset$          | m7           |
| Schacht- $\emptyset$ $D_s$               | 14 mm        |
| Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/omw, |
| Nominale $\emptyset$ $D_c$               | 14 mm        |
| Totale lengte L                          | 107 mm       |
| Aantal snijkkanten Z                     | 2            |
| Serie                                    | Pro Inox     |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Coating           | AlTiN              |
| Snijmateriaal     | VHM                |
| Uitvoering        | 4xD                |
| Tophoek           | 140 graden         |
| Schacht           | DIN 6535 HE met h6 |
| Inwendige koeling | nee                |
| Gekleurde ring    | blauw              |
| Producttype       | Spiraalboor        |

### Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt | 140 m/min      | N        |
| Aluminium > 10% Si            | onder voorwaarden geschikt | 120 m/min      | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 80 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 75 m/min       | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 65 m/min       | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geschikt                   | 35 m/min       | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>   | geschikt                   | 30 m/min       | M        |
| nat maximaal                  | geschikt                   |                |          |
| nat minimaal                  | onder voorwaarden geschikt |                |          |