

Garant**CC.T 09T302, Soort: CB7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T302 CB7010 Soort: CB7010
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 240 m/min
Neventoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm

Snij snelheid v_c Neventoeepassing	70 - 180 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Soort	CB7010
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien