

**Garant****DNMG 150604, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250760 HB7020 |
| GTIN          | 4045197699541 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Omschrijving

DNMG 150604 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Voeding $f$                        | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                    | P                 |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,5 - 5 mm        |
| Snedecondities                     | licht onderbroken |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min   |
| Hoekradius                         | 0,4 mm            |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker                   | SM                           |
| Soort                         | HB7020                       |
| Fijn/ruw-indeling             | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                 | HM                           |
| ISO-code wisselplaat          | DNMG 150604                  |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4                            |
| Tolerantie                    | M                            |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |