

**Garant****CC.T 09T302, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260148 HB7020 |
| GTIN          | 4045197698841 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Omschrijving

CC.T 09T302 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedeclassificatie                  | licht onderbroken |
| Hoekradius                          | 0,2 mm            |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min   |
| Spaanbreker                         | SM                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 4 mm        |
| Hoofdtoepassing                     | P                 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                    | 0,1 - 0,3 mm/omw,            |
| Soort                        | HB7020                       |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CCMT 09T302                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |