


DNMG 150612, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150612 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	PS
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien