

**VNMG 160408, Soort: CA4515****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251824 CA4515 |
| GTIN | 4960664600380 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

VNMG 160408 CA4515 Soort: CA4515
Spaanbreker: STD
Snijdiepte a_p : 0,75 - 3 mm
Voeding f : 0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 360 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Snijdiepte a_p | 0,75 - 3 mm |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,7 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | K |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 360 m/min |
| Spaanbreker | STD |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA4515 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |