

**CCMT 060204, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260181 SP4019
GTIN	2050001938978
Artikelklasse	28A

**Omschrijving**

CCMT 060204 SP4019 Soort: SP4019

Spaanbreker: 73

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 5 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	73
Hoekradius	0,4 mm
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien