


VNMG 160412, Soort: CA6525

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251826 CA6525 |
| GTIN | 4960664472178 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

VNMG 160412 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MS
 Snijdiepte a_p : 0,75 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 220 m/min |
| Spaanbreker | MS |
| Hoofdtoepassing | M |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Voeding f | 0,1 - 0,35 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,75 - 2,5 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA6525 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160412 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |