

**VNMG 160404, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien