

**VNMG 160408, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VNMG 160408 CA6525 Soort: CA6525  
Spaanbreker: MS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Spaanbreker	MS
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien