

Garant**CC.T 09T308, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien