


**CC.T 09T304, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CC.T 09T304 KW10 Soort: KW10  
Spaanbreker: AH  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	AH
Hoofdtoepassing	N
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 300 m/min

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien