

**CCMT 120404, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 120404 CA6525 Soort: CA6525  
Spaanbreker: GK  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien