



## Verlengkabel, 400 V / 16 A, Type: 10N



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081188 10N
GTIN	4007123251520
Artikelklasse	08B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).** Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

**Neopreen-rubberkabel** H07RN-F 5G1,5.

#### Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

### Technische beschrijving

Type	10N
Materiaal kabel	Neopreen
Kabelopbouw	5G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellengte	10 m
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding

Stekkertype ingang	F
Productnaamattribuut	400 V / 16 A
Netspanning	400 V
Producttype	Verlengkabel

---

## Accessoires

Kabelophangstelsel CableFix Type L	081191 L
Kabelophangstelsel CableFix Type XL	081191 XL
Kabelophangstelsel CableFix Type S	081191 S