

**SNMG 120404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120404 CA510 Hoekradius: 0,4 mm  
Soort: CA510  
Spaanbreker: PQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PQ
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA510

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien