

**Garant****Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DSSNR/L 2525M12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 49 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 21

**Technische beschrijving**

Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Plaatafmeting	12 mm
Klemstuk	259038 8
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Koplengte L <sub>1</sub>	49 mm
Onderlegplaat	259031 21

ISO-code houder	DSSNR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 21	259031 21
Onderlegplaat	259231
Spanklemstuk	259352
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk Type 8	259038 8
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4