


SNMG 120408, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 CA6525 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	CA6525

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien