

**WNMG 080404, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien