



WNMG 080404, Soort: SW05

Bestelgegevens

Bestelnummer	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien