



**WNMG 080408, Soort: SW05**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080408 SW05 Soort: SW05  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	Ti
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Soort	SW05

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien