


**Garant****WNMG 060404, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien