


**WNMG 080408, Soort: CA6525**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080408 CA6525 Soort: CA6525  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Spaanbreker	MQ
Soort	CA6525

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien