


WNMG 060404, Soort: SP0819

Bestelgegevens

Bestelnummer	252082 SP0819
GTIN	2050001938732
Artikelklasse	28A

Omschrijving

WNMG 060404 SP0819 Soort: SP0819
 Spaanbreker: 4E
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 120 m/min
 Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 150 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	4E
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Neventoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	150 - 320 m/min
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 120 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Soort	SP0819
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien