

**HOLEX®****SNMG 120404 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

SNMG 120404 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MM
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBX130
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Wisselplaatindeling	neutraal