


WNMG 060408 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 060408 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBX020

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	6
Wisselplaatindeling	neutraal