

HOLEX®
WNMG 060408 Set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	252134 HBX130
GTIN	4045197665843
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 060408 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

 Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm

 Voeding f : 0,05 - 0,4 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Spaanbreker	MM
Soort	HBX130

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	6
Wisselplaatindeling	neutraal