

**WNMG 080412 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,14 - 0,55 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	WQ
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snikanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien