

**WN.G 080404, Soort: CA4515**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	STD
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4,2 mm
Hoofdtoepassing	K
Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien