

**Garant****DC.T 070202, Soort: CU7010**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCMT 070202 CU7010 Soort: CU7010  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	SS
Neventoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	80 - 140 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Snededcondities	continu
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien