


WN.G 080408, Soort: KW10


Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WN.G 080408 KW10 Soort: KW10

Spaanbreker: AH

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,

 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Spaanbreker	AH
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien