


**TNMG 160404, Soort: CA6525**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Spaanbreker	MQ
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien