

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7020
GTIN	4045197699435
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien