

**TNMG 160408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 160408 CA510 Soort: CA510  
 Spaanbreker: PQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PQ
Snededcondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien