

**X.LT...ER-D41, SP6519, Wisselplatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221935 12
GTIN	2050002058668
Artikelklasse	28E

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**  
Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Wisselplatafmeting	12
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	XDLT120508-ER-D41
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SP6519
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,3 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	185 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		