

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 80/8
GTIN	4059782503410
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Ø D ₃	59 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatafmeting	12
Totale lengte L _{totaal}	50 mm

Snijkant-Ø D_c	80 mm
Aantal snijkanten Z	8
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	139 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	158 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	58,3 mm
Raminghoek α_{max}	0,29 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------