

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 32/3
GTIN	4045197320889
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Totale lengte L_{totaal}	42 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,15 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₃	16 mm

Snijkant-Ø D_c	32 mm
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{max}	15,5 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	48 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,15 mm
Ramplinghoek α_{max}	1,11 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219933
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8