


DCGX 11T3005, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Artikelklasse	28D

Omschrijving

DCGX 11T3005 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 62
 Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	62
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	UNI
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DCGX 11T3005
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal