

Garant
**FeedKing frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten
Z: 18/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	5 mm
Snijkant-Ø D _c	18 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,85 mm
Totale lengte L _{totaal}	80 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm

Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampinghoek α_{\max}	4,29 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	4 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810