

**DC.T 070204, Soort: CA525**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien