

Yale

Hefboomtakel AL met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 1,5t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van hoogvaste **aluminiumlegering** in compacte uitvoering met gering eigen gewicht. Lichtlopende **kettingvrijschakeling**.

Naaldlager voor lichte loop. In behuizing gegoten kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Voornamelijk voor **mobiel gebruik**, geringe benodigde hendelkracht.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Technische beschrijving

Behuizing materiaal	Aluminiumlegering
Kettingvrijschakeling	ja
Belastbaarheid	1500 kg
Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid t	1,5 t
Aantal kettingen	1
Gewicht	10 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel