

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 125/10
GTIN	4960664602452
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale buiten-Ø $D_{\text{max}}$	138 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229700

Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------