

**X.LW...SR-S, SC6525, Wisselplatafmeting: 09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221926 09
GTIN	2050001735188
Artikelklasse	28E

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**  
Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Wisselplatafmeting	09
ISO-code wisselplaat	XDLW090408-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,01 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SC6525
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,2 - 3 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	155 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		