


**SOMT....20ER-LD, PR1810, Type: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222083 14
GTIN	4960664026951
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

**Toepassing:**

De **LD-geometrie** is ook geschikt voor grote snijdieptes ( $a_{p\max} = 5$  mm) bij gemiddelde voeding. Niet voor helix-, duik- en contourfrezen of bij steile wanden gebruiken.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Hoekradius	2 mm
Type	GG
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	5 mm
Plaatdikte E	5,56 mm
Wisselplaatafmeting	14
Voeding $f_z$ per tand	0,06 – 2 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT140520-ER-LD

Soort	PR1810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		