

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 35/5
GTIN	4045197549747
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	42 mm
Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D_c	35 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	28,7 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	0,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{\max}	21 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,82 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP