

**Garant****FeedKing frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten  
Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212900 25/3
GTIN	4045197320841
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	39 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	95 mm
Ø $D_3$	12 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,85 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm

Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,56 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	11 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Instelhoek $\kappa$	10 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810